



Dispozitiv electronic de verificare a cheii dinamometrice „TruCheck™ 2”, Moment de torsiune maxim: 350Nm



Date comandă

Numărul de comandă	654471 350
GTIN	5060207566506
Clasa articolului	66D

Descriere

Execuție:

- Aparat de verificare compact, ușor de utilizat.
- Fixare cu șuruburi pe suprafețele plane (masă, perete etc.).
- Ecran LCD. Iluminarea cu LED-uri pe fundal permite citirea cu ușurință chiar și în zonele de lucru slab iluminate.
- Conexiunea Micro-USB-2.0 integrată permite alimentarea cu energie electrică.
- Unități de măsură: Nm.

Avantaj:

- Deservire extrem de ușoară (minimalizare a erorii).
- Recomandat și pentru utilizatori, care nu sunt „specialiști în calibrare”.
- Doar o tastă, pentru a aduce afișajul la 0.

Aplicație:

Reglarea și verificarea cheilor dinamometrice care declanșează, afișează și au rotire spre dreapta.

Precizie:

Eroare de măsurare procentuală $\pm 1\%$.

Livrare:

Alimentator USB (UE/UK/SUA/AUS), cablu micro USB 2.0, în cutie de plastic rezistentă.

Descriere tehnică

Momentul maxim	350 Nm
Domeniu de măsurare	10 - 350 Nm
Lățime aparat de afișare	138 mm
Înălțime aparat de afișare	110 mm
Adâncime aparat de afișare	117 mm
Greutate	2,7 kg
Adaptore pătrate	1/2 inch
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±1 %
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	100 - 240 V
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Calibrarea	O4
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Servicii

Calibrare DAkkS pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 1000	020130 1000
Calibrare pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 400	020120 400