

Garant GRIDLINE

**Raft culisant, recomandat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G: 40****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 940572 40     |
| GTIN               | 4062406134990 |
| Clasa articolului  | 9GI           |

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Rafturi culisante pentru montare în dulapurile GridLine.

**Culoare:**Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Ref. 30 și Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lățimea 60G și 80G, deoarece au 2 compartimente.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lățime utilă: 900 mm

Adâncime utilă: 400 mm

Lățimea utilă în G: 36

Adâncimea utilă în G: 16

**Descriere tehnică**

|  |        |
|--|--------|
| Lățime utilă                                   | 900 mm |
| Adâncime utilă                                 | 400 mm |
| Adâncimea utilă în G                           | 16     |
| Lățimea utilă în G                             | 36     |
| Grosimea materialului                          | 0,9 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg  |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă)   | 100 %  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs         | Raft culisant   |