

Garant GRIDLINE

## Raft culisant, recomandat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G: 20



### Date comandă

Numărul de comandă	940572 20
GTIN	4062406134976
Clasa articolului	9GI

### Descriere

**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor**

**Execuție:**

Rafturi culisante pentru montare în dulapurile GridLine.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Ref. 30 și Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lățimea 60G și 80G, deoarece au 2 compartimente.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lățime utilă: 400 mm

Adâncime utilă: 400 mm

Lățimea utilă în G: 16

Adâncimea utilă în G: 16

### Descriere tehnică

Lățime utilă	400 mm
Adâncime utilă	400 mm
Lățimea utilă în G	16
Adâncimea utilă în G	16
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Raft culisant