

Garant GRIDLINE

**Raft culisant, recomandat pentru lățimea dulapului / compartimentului în G: 30****Date comandă**

Numărul de comandă	940572 30
GTIN	4062406134983
Clasa articolului	9GI

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Rafturi culisante pentru montare în dulapurile GridLine.

**Culoare:**Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Ref. 30 și Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lățimea 60G și 80G, deoarece au 2 compartimente.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lățime utilă: 650 mm

Adâncime utilă: 400 mm

Lățimea utilă în G: 26

Adâncimea utilă în G: 16

**Descriere tehnică**

Lățime utilă	650 mm
Adâncime utilă	400 mm
Lățimea utilă în G	26
Adâncimea utilă în G	16
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Raft culisant