

**Disc din fibră XF 733 (CER), Ø 125 mm, Granulație: 60****Date comandă**

Numărul de comandă	566452 60
GTIN	4018875875995
Clasa articolului	56V

**Descriere****Execuție:**

**Fibră vulcan** rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă gaură 22,23 mm și fante în cruce.  
**VSM XF 733** cu **cea mai mare putere de șlefuire și durabilitate** pentru metale neferoase precum **alumiul**. Stratul suplimentar activ pentru șlefuire împiedică acumularea și aderența așchiilor.

Tip de granulație: **Granulație ceramică cu strat activ pentru șlefuire (STEARAT Plus)**.

**Aplicație:**

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de șlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru **șlefuirea suprafețelor nivelate și arcuite** cu **flexibilitate mare**.

**Descriere tehnică**

Ø discurilor	125 mm
Granulație	60
Serie	XF733
Material abraziv	Granulație ceramică
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Ø găurii	22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Aluminiu
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc din fibră

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		