

Garant GRIDLINE

Dulap vertical cu panou perforat cu uși batante din tablă masivă, Înălțime mm / număr de pereți cu orificii: 2000/3**Date comandă**

Numărul de comandă	942031 2000/3
GTIN	4062406135423
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap cu perete perforat 30×28G

Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. Cu deschideri verticale cu □ 9×9mm la interval de 37 mm pentru prinderea cârligelor și a suporturilor Easyfix, precum și a accesoriilor pentru panoul perforat. Panourile perforate pot fi reglate la distanță de 50 mm. Panourile perforate sunt ghidate telescopic și au o **siguranță individuală la deschidere**. Capacitate portantă pentru fiecare deschidere în parte 80 kg. Suprafața utilă pe ambele părți pentru fiecare deschidere verticală în parte 2,1 m² (adâncime × înălțime 635×1690 mm).

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

Notă:

Accesorii potrivite precum cârligele și suporturile Easyfix etc. sunt prezentate în Grupa 95. Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime utilă deschidere verticală	1690 mm
Înălțime	2000 mm
Adâncime în G	28
Greutate	217 kg
Adâncime	700 mm
Număr de panouri perforate	3
Lățime în G	30
Lățime	750 mm
Adâncime utilă deschidere verticală	635 mm
Capacitate portantă a deschiderii verticale	80 kg
Modelul dulapului	Dulap de bază
Execuție	Panou perforat pentru dulap vertical
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap vertical

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---	-------------