

Garant GRIDLINE

**Dulap vertical cu panou perforat cu uși batante cu geam, Înălțime mm / număr de pereți cu orificii: 2000/4****Date comandă**

Numărul de comandă	942033 2000/4
GTIN	4062406135454
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap cu perete perforat 30×28G

Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Cu deschideri verticale cu □ 9×9mm la interval de 37 mm pentru prinderea cârligelor și a suporturilor Easyfix, precum și a accesoriilor pentru panoul perforat. Panourile perforate pot fi reglate la distanță de 50 mm. Panourile perforate sunt ghidate telescopic și au o **siguranță individuală la deschidere**. Capacitate portantă pentru fiecare deschidere în parte 80 kg. Suprafața utilă pe ambele părți pentru fiecare deschidere verticală în parte 2,1 m<sup>2</sup> (adâncime × înălțime 635×1690 mm).

**Culoare:**

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Accesorii potrivite precum cârligele și suporturile Easyfix etc. sunt prezentate în Grupa 95. Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Greutate	272 kg
Adâncime utilă deschidere verticală	635 mm
Lățime	1000 mm
Adâncime în G	28
Înălțime utilă deschidere verticală	1690 mm
Adâncime	700 mm
Lățime în G	40
Capacitate portantă a deschiderii verticale	80 kg
Înălțime	2000 mm
Număr de panouri perforate	4
Modelul dulapului	Dulap de bază
Execuție	Panou perforat pentru dulap vertical
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap vertical

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---	-------------