

Garant GRIDLINE

Dulap vertical cu panou perforat cu uși batante cu geam, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942043 2000
GTIN	4062406135478
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap cu perete perforat 40×28G

Execuție descrisă ca la Cod 942033 Ref. 2000/4, totuși cu **3 deschideri verticale**. Excelent pentru depozitarea economicoasă a elementelor de ridicat și a chingilor.

Livrare:

3 buc. tăvi de depozitare pentru chingi Cod 942054 Ref. 2; 4 buc. suport universal la 45° Cod 955590 Ref. 75; 4 buc. suport universal la 90° Cod 955600 Ref. 100×100.

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere**.

Descriere tehnică

Adâncime în G	28
Număr de panouri perforate	3
Lățime	1000 mm
Capacitate portantă a deschiderii verticale	80 kg

Greutate	243 kg
Lățime în G	40
Adâncime utilă deschidere verticală	635 mm
Înălțime utilă deschidere verticală	1690 mm
Înălțime	2000 mm
Adâncime	700 mm
Modelul dulapului	Dulap de bază
Execuție	Panou perforat pentru dulap vertical
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap vertical

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---	-------------