

Garant GRIDLINE

**Office Station complet, ușă batantă cu clapă pentru imprimantă, 3 sertare, 2x30x28G, Tip: DE****Date comandă**

Numărul de comandă	948800 DE
GTIN	4062406135515
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Punct de contact privind producția pentru informare, control și documentare.

Dulap de prelungire cu rulou din plastic cu încuietoare și următoarele dotări:

- **Iluminare integrată cu tehnologie cu LED-uri.**
- **Buton aprins/stins lumina.**
- **5 prize tip F.**
- **2 rafturi de depozitare, reglabile pe înălțime la 25 mm. Lățime utilă 1400 mm, adâncime utilă 300 mm.**
- **Blat de lucru extensibil (pal melaminat) cu margine posterioară anti-alunecare cu blocare în poziție finală. Grosime 29 mm. Extensie 150 mm.**
- **Tub și treceri pentru cabluri, integrate.**
- **Cablu de conectare 7 m lungime.**
- **Ventilator cu filtru.**

Structură de bază cu carcasă pentru calculator, cu ușă batantă cu încuietoare și clapă pentru imprimantă. Dulap cu uși batante cu raft culisant, lățime utilă 580 mm, adâncime utilă 480 mm. În dulapul cu uși batante, prelungitor cu 3 prize 250 V / 16 A cu comutator de pornire / oprire. Structură de bază a carcasei pentru dulap de scule, cu sertare cu deschidere completă 100% (capacitate portantă de 75 kg).

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, sertare, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Roletă din plastic, nu poate fi configurată cromatic.

## Descriere tehnică

Adâncime	700 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Adâncime utilă sertare	600 mm
Greutate	342 kg
Lățime	1500 mm
Lățime utilă sertare	650 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Înălțime	2200 mm
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	F
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	2×30×28G
Tip produs	Stație de birouri

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip HU12	914226 HU12
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931163 300