

Garant GRIDLINE

**Carcasă imprimantă pentru office station, ușa batantă cu clapă pentru imprimantă, 30×28G, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	948815 1
GTIN	4062406135546
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Punct de contact privind producția pentru informare, control și documentare.

Carcasă pentru calculator cu ușa batantă cu încuietoare și clapă pentru imprimantă. Dulap cu uși batante cu raft culisant, lățime utilă 580 mm, adâncime utilă 480 mm.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, sertare, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

Înălțime	1000 mm
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	F
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	30x28G
Tip produs	Stație de birouri

---

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip HU12	914226 HU12
---	-------------