

**Garant****Dulap cu rafturi cu uși batante cu geam, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	945003 2000
GTIN	4062406135614
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap cu rafturi în 30×11G. Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm.

Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035.

Uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile de depozitare pentru dulapurile cu rafturi GridLine sunt prezentate la Cod 944061, 944065.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Lățime în G	30
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Lățime	750 mm
Înălțime	2000 mm
Înălțimea utilă	1845 mm
Adâncime în G	11
Greutate	45 kg
Adâncime	275 mm
Poziționarea mânerului	central
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---	-------------