

Garant**Dulap cu rafturi cu uși batante cu geam, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 945003 1000 |
| GTIN | 4062406135508 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Dulap cu rafturi în 30×11G. Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm.

Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035.

Uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile de depozitare pentru dulapurile cu rafturi GridLine sunt prezentate la Cod 944061, 944065.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Înălțime | 1000 mm |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da |
| Latura frontală a dulapului | ușă batantă cu geam |

| | |
|---|---|
| Greutate | 39 kg |
| Poziționarea mânerului | sus |
| Înălțimea utilă | 845 mm |
| Lățime | 750 mm |
| Lățime în G | 30 |
| Adâncime | 275 mm |
| Adâncime în G | 11 |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 kg |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Dulap cu rafturi |

Accesorii

| | |
|---|-------------|
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |
|---|-------------|