



## Set de ferăstraie pendulare universale, Număr de piese: 10



### Date comandă

Numărul de comandă	788042 10
GTIN	4058546228842
Clasa articolului	76G

### Descriere

#### Execuție:

Dinți din carbură pentru o durabilitate mai mare, chiar și în cazul găuririi materialelor dense. Spații largi și adânci de așchiere pentru îndepărtarea mai ușoară a carotei. Geometrie agresivă a dinților pentru un avans la găurire de până la 10 ori mai rapid comparativ cu ferăstraiele pendulare bimetalice. Ideală pentru utilizarea în domeniul electronic și al instalațiilor.

#### Aplicație:

Pentru executarea găurilor mari și a străpungerilor în diverse materiale: zidărie, materiale de construcții ușoare, materiale plastice și lemn. Nu este recomandat pentru utilizare în materiale dure ca betonul, granitul, piatra naturală și cărămida dură cu o duritate de peste 30 N/mm<sup>2</sup>.

#### Conținut:

Ferăstraie pendulare universale Cod 788041: Câte 1 buc. Ref. 35; 44; 51; 57; 68; 76

Burghiu de centrare Cod 788051: 2 buc. Ref. 115

Adaptor cu burghiu de centrare Cod 788052: 1 buc. Ref. 115-6KT

Pilă diamantată: 1 buc.

Cheie cu locaș hexagonal: 1 buc.

Păstrare în: Cutie din plastic

#### Piese de schimb:

Burghiile de centrare sunt prezentate la Cod 788051, iar adaptoarele speciale cu burghiu de centrare, la Cod 788052.

**Notă:**  
**A se utiliza doar rotativ (fără percuție).**

## Descriere tehnică

Utilizare cu percuție / fără percuție	Fără găurire cu percuție
Tip produs	Carote

## Accesorii

Burghiu de centrare Lungimea totală 115 mm	788051 115
Carotă universală fără burghiu de centrare Ø găurii 76 mm	788041 76
Carotă universală fără burghiu de centrare Ø găurii 35 mm	788041 35
Adaptor special cu burghiu de centrare Lungimea totală 115-6KT mm	788052 115-6KT
Carotă universală fără burghiu de centrare Ø găurii 68 mm	788041 68
Carotă universală fără burghiu de centrare Ø găurii 57 mm	788041 57
Carotă universală fără burghiu de centrare Ø găurii 51 mm	788041 51
Carotă universală fără burghiu de centrare Ø găurii 44 mm	788041 44