

Garant**Set de burghie de percuție din carbură, Ø burghiului: 5-12mm****Date comandă**

Numărul de comandă

789045 5-12

GTIN

4062406135898

Clasa articolului

71C

Descriere**Execuție:**

Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată. **Geometria 4x90°** cu **tăișuri special concepute cu înălțime egală** și umeri stabili asigură o găuri precise stabile dimensional pentru plasarea profesională de bolțuri și fixarea sigură a diblurilor. 4 corpuri spiralate de burghiu pentru un proces de găurire agreabil silențios cu nivel scăzut de vibrații și cu ghidaj optim în orificiul perforat. **Protecția armată** concepută **radial**: împiedică agățarea la întâlnirea armăturii și crește durabilitatea.

Avantaj:

- **Panta scurtă a spiralei asigură evacuarea rapidă a pulberii de alezare.**
- **Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în continuare potrivită pentru execuția găurilor de dibluri.**
- **Designul 4x4 permite o concentricitate precisă și minimizează uzura și pierderile prin frecare.**

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire.

Conținut:

Burghiu de percuție Cod 789040: câte 1 buc.

Ref. 5; 6; 8 lungime 110 mm;

Ref. 6; 8; 10; 12 lungime 160 mm

Păstrare în: Casetă din plastic

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră

Accesorii

Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 10X160 mm	789040 10X160
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 12X160 mm	789040 12X160
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 8X110 mm	789040 8X110
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 6X110 mm	789040 6X110
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 5X110 mm	789040 5X110
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 8X160 mm	789040 8X160
Burghiu de percuție din carbură SDS-plus Øxlungimea totală 6X160 mm	789040 6X160