

Garant GRIDLINE

**Dulap de montat pe perete cu uși batante din tablă masivă, Lățime în G: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	943901 40
GTIN	4062406136147
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm. Peretele din spate cu găuri de  $\square$  9×9 mm la intervale de 37 mm pentru montarea cârligelor și a suporturilor Easyfix. Poate fi închisă cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică cu știft. La cerere poate fi livrat cu peretele posterior închis. Trecere pentru cablu în partea superioară a dulapului.

**Livrare:**

Dulap cu raft și elemente de fixare.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși albastre RAL 5005 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Tipuri diferite de pereți necesită elemente de fixare diferite. Acest lucru trebuie să îi fie explicat clientului înainte de utilizare. Rafturile de depozitare individuale la Cod 943914.

**Descriere tehnică**

Adâncime	400 mm
ComfortClose	nu
Adâncime utilă	325 mm
Lățime	1000 mm
Înălțime	600 mm

Număr de rafturi de depozitare	1
Lățime utilă	950 mm
Înălțimea utilă	445 mm
Greutate	31 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime în G	16
Lățime în G	40
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	65 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	250 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap de montat pe perete

## Accesorii

Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Raft suplimentar de depozitare pentru dulapul de perete pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	943914 40