

Garant GRIDLINE

Dulap de montat pe perete cu uși glisante cu geam, Lățime în G: 60**Date comandă**

Numărul de comandă	943907 60
GTIN	4062406136208
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Șină media pentru secțiunea piciorului din tablă de oțel tivită, cu $\square 9 \times 9$ mm la intervale de 37 mm pentru montarea cârligelor și suporturilor Easyfix, precum și accesorii pentru perete perforat. Cu perete median. Rafturile de depozitare recomandate Cod 943914 Ref. 30.

Livrare:

Dulap cu raft și elemente de fixare.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși albastre RAL 5005 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Tipuri diferite de pereți necesită elemente de fixare diferite. Acest lucru trebuie să îi fie explicat clientului înainte de utilizare. Rafturile de depozitare individuale la Cod 943914.

Descriere tehnică

Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime	400 mm
Înălțimea utilă	463 mm
ComfortClose	nu
Greutate	55 kg
Număr de rafturi de depozitare	2
Adâncime utilă	325 mm

Lățime utilă	1450 mm
Înălțime	600 mm
Lățime	1500 mm
Adâncime în G	16
Lățime în G	60
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	65 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	250 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap de montat pe perete

Accesorii

Raft suplimentar de depozitare pentru dulapul de perete pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	943914 30
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Șild pentru GridLine Tip GP21	914227 GP21