

Garant**Dulap cu rafturi fără uși, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	944009 2000
GTIN	4062406136444
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm.

Dulap cu rafturi echipat în 30x11G.

Echipare:

Număr de cutii de depozitare: 30 × Cod 963321 Ref. SB6; 30 × Cod 963321 Ref. SB5; 20 × Cod 963321 Ref. SB4

Livrare:

Dulap cu rafturi și cutii deschise pentru depozitare incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Pentru cutii deschise de depozitare individuale, consultați Cod 963321.**
- **Pentru rafturi individuale de depozitare consultați Cod 944061, 944065.**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Greutate	82 kg
----------	-------

Înălțimea utilă	1845 mm
Număr de rafturi de depozitare	9
Lățime	750 mm
Adâncime	275 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	nu
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	80 kg
Înălțime	2000 mm
Latura frontală a dulapului	deschis
Lățime în G	30
Adâncime în G	11
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	500 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi

Accesorii

Raft de depozitare pentru dulapuri cu rafturi, adâncime 11 G pentru lățimea dulapului în G 30	944061 30
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Raft de depozitare în trepte pentru dulapuri cu rafturi, adâncime 11 G pentru lățimea dulapului în G 30	944065 30