



Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: M12FIW38



Date comandă

Numărul de comandă	074014 M12FIW38
GTIN	4058546225582
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

- Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, robustă, performantă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii.
- Durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată.
- Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze și mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale.
- Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Cu funcționare pe dreapta / stânga și control electronic al turației.
- Sistem electronic REDLINK PLUS™ – gestionare unică a performanțelor.
- DRIVE CONTROL™ permite schimbarea rapidă între treptele de comutare, cu diferite setări ale turației și ale momentului de rotație.

Cu inel de distanțare.

Avantaj:

Model de vârf FUEL™.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulatoare Li-Ion, încărcător, cutie HD.

Descriere tehnică

Greutate	1,1 kg
Număr de percuții treapta 3	0 - 3200 min ⁻¹
Număr de percuții treapta 2	0 - 2100 min ⁻¹
Moment maxim treapta 1	339 Nm
Utilizare tipică	Heavy Duty
Tensiunea acumulatorului	12 V
Vibrație maximă conform EN	1,5 m/s ²
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Dimensiunile portsculei	3/8 inch
Denumirea producătorului	M12FIW38-422X
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Capacitate acumulator	2 Ah
Capacitate acumulator	4 Ah
Număr de percuții treapta 1	0 - 1100 min ⁻¹
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M16
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Număr de acumulatoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie recomandat pentru material	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

Accesorii

Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12	073815 MB12
---	-------------