



Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: M18ONEFF-1



Date comandă

Numărul de comandă	074010 M18ONEFF-1
GTIN	4058546029050
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze și mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcționare pe dreapta / stânga și control electronic al turației. **Sistem electronic REDLINK PLUS™** – gestionare unică a performanțelor:

- **Cu sistem de comunicare între mașina acționată și acumulator.**
- **Cu protecție la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului și a cutiei de viteze.**

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turației și momentului de rotație. Prima **șurubelniță cu percuție de 1 inch cu acumulator 18 V FUEL™** din lume care oferă un cuplu de până la 2033 Nm la dimensiunea compactă și nu necesită nici cabluri și nici aer comprimat. Controlul integrat al numărului de percuții crește rezultatele reproductibile la reglarea cuplului selectat. Cu noul acumulator **High-Output™** 8,0 Ah.

- **Aplicația ONE KEY™ pentru individualizarea setărilor sculelor.**
- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security afișează printre altele ultima poziție a aparatului.**

Execuție text publicitar:

șurubelniță FUEL™ cu percuție și acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului și eficiență energetică ridicată.

Avantaj:

DRIVE CONTROL™.

Livrare:

Inclusiv 2 x acumulator Li-Ion, încărcător, cutie HD, clips de centură.

Notă:

Pentru acumuloare de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073808.

Descriere tehnică

Moment maxim treapta 1	530 Nm
Dimensiunile portsculei	1 inch
Număr de percuții treapta 4	0 - 2500 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	M18ONEFHIWF1-802X
Număr de percuții treapta 3	0 - 2100 min ⁻¹
Număr de percuții treapta 2	0 - 1650 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Conexiune pentru App	OneKey
Moment maxim treapta 4	2033 Nm
Număr de percuții treapta 1	0 - 1350 min ⁻¹
Utilizare tipică	Heavy Duty
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M42
Moment maxim treapta 2	1020 Nm
Moment maxim treapta 3	1800 Nm
Greutate	5,9 kg
Capacitate acumulator	8 Ah
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)

Număr de acumuloare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

Accesorii

Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB8	073810 MHB8
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8