



Ciocan rotopercutor cu acumulator, Tip: M18FHM



Date comandă

Numărul de comandă	075530 M18FHM
GTIN	4058546228392
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

- **Ciocane rotopercutoare robuste, cu mecanism pneumatic de percuție.**
- **Carcasă metalică a cutiei de viteze, foarte rezistentă.**
- **Rotație pe dreapta / stânga, stop percuție și sistem electronic de reglare a turației.**

Ciocan combinat cu acumulator M18 FUEL™ SDS-MAX cu motor POWERSTATE™ fără perii. Sistem electronic REDLINK PLUS™ cu acumulator nou High-Output™ 12,0 Ah.

Tehnologie **ONE-KEY™** integrată și întrerupător blocabil pentru o funcționare continuă. Mâner lung cu rever anti-vibrații minimizează vibrațiile.

Avantaj:

Tehnologie ONE-KEY™.

Livrare:

Inclusiv încărcător, 1x acumulator High-Output 18 V / 12 Ah, geantă.

Notă:

Burghiile de percuție recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Pentru acumulatori de schimb și încărcător recomandați, vezi de la Cod 073808 și Cod 073840.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	M18FHM-121C
--------------------------	-------------

Număr maxim de percuții	2900 min ⁻¹
Formă portsculă	SDS Max
Tensiunea acumulatorului	18 V
Capacitate acumulator	12 Ah
Energie de impact	11 J
Coadă tip	SDS Max
Interval de turație	0 - 380 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	9,4 m/s ²
Ambalaj	Valiză de transport
Greutate	10,2 kg
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Ø maxim de găurire spiralată în beton	45 mm
Conexiune pentru App	OneKey
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	1
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Ciocan rotopercurtor

Accesorii

Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 12 mm	787060 12
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8

Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18	073827 MB18
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB8	073810 MHB8
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Set de burghie universale din carburălung Ø burghiului 6-12 mm	787055 6-12
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip acumulator M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Set de burghie universale de tip bit, din carbură, 1/4 inch (E 6,3) Ø burghiului 4-10 mm	787057 4-10
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB3	073808 MHB3
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB55	073809 MHB55
Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 8 mm	787060 8
Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Burghiu universal din carburălung cu suport SDS-plus Ø burghiului 10 mm	787060 10
Set de burghie universale din carbură Ø burghiului 4-10 mm	787050 4-10
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB12	073811 MHB12