



## Șlefuitor orbital fără fir cu acumulator, Tip: M18BOS125



### Date comandă

Numărul de comandă	077319 M18BOS125
GTIN	4058546221744
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

**Șlefuitor excentric cu acumulator M18** cu reglarea vitezei în 6 trepte a puterii de îndepărtarea a materialului. Cutie pentru praf cu filtru integrat. 100% compatibilitate de sistem cu linia de produse Milwaukee® M18™. Disc abraziv cu 8 găuri pentru o aspirare eficientă.

#### Livrare:

Inclusiv 2 acumuloare Li-Ion 5,0 Ah, sac de praf, adaptor pentru aspirare, adaptor de extindere, 2 hârtii abrazive.

#### Notă:

Discuri de polizare recomandate, cu 8 găuri, Cod articol 567745 și ABRANET Cod articol 567802.

### Descriere tehnică

Număr oscilații	14000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Cursă de circuit oscilant	2,4 mm
Denumirea producătorului	M18BOS125-502B
Ø disc abraziv	125 mm
Greutate	1,6 kg
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V

Tensiunea acumulatorului	18 V
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Număr de acumuloare incluse	2
Capacitate acumulator	5 Ah
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Șlefuitor excentric

## Accesorii

Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18	073827 MB18
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB8	073810 MHB8
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB55	073809 MHB55
Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB3	073808 MHB3
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip acumulator M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB12	073811 MHB12
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 8× Granulație 120	567745 120
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 8× Granulație 180	567745 180
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 8× Granulație 240	567745 240
	567745 320

Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 8× Granulație  
320

Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 8× Granulație 40 567745 40

Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 8× Granulație  
400 567745 400

Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 8× Granulație 60 567745 60

Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 8× Granulație  
600 567745 600

Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 8× Granulație 80 567745 80

Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 8× Granulație  
800 567745 800