

ESCHENBACH

Lupă manuală cu iluminare mobilux LED, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	490818 3
GTIN	4048347830177
Clasa articolului	49A

Descriere

Execuție:

Lentilă ușoară PMX asferică, acoperită pe ambele părți cu strat dur de ceratec®, iluminare deschisă, omogenă datorită LED-ului SMD și sistem optic colimator. Reglarea tensiunii prin intermediul convertorului Step-Up, astfel se obține iluminare deschisă, constantă. Cu cele 2 filtre atașate interschimbabile, se pot alege 3 culori diferite ale luminii. Câmp vizual foarte mare pentru lucrări odihnitoare.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR6, 3 filtre atașabile și husă de protecție pentru lentile.

Descriere tehnică

Lungime lentilă	90 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Serie	mobilux LED
Număr de baterii incluse	2
Grosiment (× ori)	3
Lățime lentilă	54 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip de lentilă	asferic
Iluminare	LED SMD
Ambalaj	Husă de protecție pentru lentile

Tip produs

Lupă manuală cu iluminare

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6

081561 LR6