



## Polizor unghiular cu acumulator 18 V, Tip: M18FLAG



### Date comandă

Numărul de comandă	077135 M18FLAG
GTIN	4058546220600
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

Polizor unghiular pentru două mâini cu **acumulator** Ø 230 mm. Model cu întrerupător de siguranță și protecție împotriva repornirii.

Cea mai nouă generație de motoare POWERSTATE™ fără perii (operate de un singur acumulator de 18 V / 12 Ah High Output™)

#### Livrare:

Cu 1× acumulator Li-Ion 18 V / 12 Ah **High Output™**, încărcător M12-18 FC, husă de protecție, mâner lateral AVS, piuliță cu strângere rapidă Fixtec, 2× grilaj înlocuibil de protecție împotriva prafului, geantă de transport.

### Descriere tehnică

Adâncimea maximă de tăiere	65 mm
Capacitate acumulator	12 Ah
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Turație maximă	6600 min <sup>-1</sup>
Denumirea producătorului	M18FLAG230XPDB-121C

Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	5,2 kg
Vibrație maximă conform EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
Blocaj contra repornirii	da
Ø maxim al discurilor	230 mm
Particularitate	FIXTEC
Particularitate	Întreprupător de siguranță
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumuloare incluse	1
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Polizor unghiular

## Accesorii

Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB55	073809 MHB55
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB12	073811 MHB12
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB3	073808 MHB3
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB8	073810 MHB8
Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18	073827 MB18
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip acumulator M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8