



Polizor unghiular GWX, Tip: 9-115S



Date comandă

Numărul de comandă	077050 9-115S
GTIN	3165140962537
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

- **Simple și repede:** Înlocuire simplă a accesoriilor pentru polizorul unghiular, fără componente care se pot pierde și fără scule suplimentare.
- **Nu mai este nevoie de nicio cheie în plus.**
- **Complet:** Gamă largă de polizoare unghiulare și accesorii cu compatibilitate retroactivă completă.
- **Confort maxim datorită schimbării rapide și complet fără scule a accesoriilor.**
- **Fiabil:** Accesoriile specifice unei direcții de rotație nu mai pot fi montate greșit datorită sistemului inovator X-LOCK. Cea mai mare protecție pentru utilizator datorită semnalului acustic la instalarea corectă.
- **Lucrări curate fără zgârieturi enervante! Urme de șlefuire mai puțin pronunțate și mult mai puține datorită polizoarelor unghiulare.**

Polizor unghiular 115 mm, motor 900 W cu răcire directă. **Sistem X-Lock.**

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar Vibration-Control, husă de protecție. trusă de meșter.

Descriere tehnică

Interval de turație	2800 - 11000 min ⁻¹
Putere absorbită	900 W
Blocaj contra repornirii	da
Particularitate	Turație variabilă

Denumirea producătorului	GWX 9-115 S
Ø maxim al discurilor	115 mm
Greutate	2,1 kg
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Serie	Sistem X-LOCK
Tip produs	Polizor unghiular