



Polizor unghiular GWX, Tip: 14-125



Date comandă

Numărul de comandă	077050 14-125
GTIN	3165140962322
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

- **Simplu și repede:** Înlocuire simplă a accesoriilor pentru polizorul unghiular, fără componente care se pot pierde și fără scule suplimentare.
- **Nu mai este nevoie de nicio cheie în plus.**
- **Complet:** Gamă largă de polizoare unghiulare și accesorii cu compatibilitate retroactivă completă.
- **Confort maxim datorită schimbării rapide și complet fără scule a accesoriilor.**
- **Fiabil:** Accesoriiile specifice unei direcții de rotație nu mai pot fi montate greșit datorită sistemului inovator X-LOCK. Cea mai mare protecție pentru utilizator datorită semnalului acustic la instalarea corectă.
- **Lucrări curate fără zgârieturi enervante!** Urme de șlefuire mai puțin pronunțate și mult mai puține datorită polizoarelor unghiulare.

Polizor unghiular 125 mm cu motor 1.400 W. **Sistem X-Lock.**

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar, husă de protecție și cutie de carton.

Descriere tehnică

Particularitate	Pornire lină
Putere absorbită	1400 W
Ø maxim al discurilor	125 mm
Blocaj contra repornirii	da

Denumirea producătorului	GWX 14-125
Greutate	2,3 kg
Interval de turație	11000 min ⁻¹
Ambalaj	carton
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Serie	Sistem X-LOCK
Tip produs	Polizor unghiular