



## Polizor unghiular GWX, Tip: 19-125S



### Date comandă

Numărul de comandă	077050 19-125S
GTIN	3165140962490
Clasa articolului	03C

### Descriere

#### Execuție:

- **Simplu și repede:** Înlocuire simplă a accesoriilor pentru polizorul unghiular, fără componente care se pot pierde și fără scule suplimentare.
- **Nu mai este nevoie de nicio cheie în plus.**
- **Complet:** Gamă largă de polizoare unghiulare și accesorii cu compatibilitate retroactivă completă.
- **Confort maxim datorită schimbării rapide și complet fără scule a accesoriilor.**
- **Fiabil:** Accesoriiile specifice unei direcții de rotație nu mai pot fi montate greșit datorită sistemului inovator X-LOCK. Cea mai mare protecție pentru utilizator datorită semnalului acustic la instalarea corectă.
- **Lucrări curate fără zgârieturi enervante! Urme de șlefuire mai puțin pronunțate și mult mai puține datorită polizoarelor unghiulare.**

Polizor unghiular 125 mm cu motor 1.900 W. **Sistem X-Lock.**

#### Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar Vibration-Control, husă de protecție și cutie de carton.

### Descriere tehnică

Ø maxim al discurilor	125 mm
Denumirea producătorului	GWX 19-125 S
Putere absorbită	1900 W
Greutate	2,5 kg

Interval de turație	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Blocaj contra repornirii	da
Particularitate	Turație variabilă; Kickback Control
Ambalaj	carton
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Serie	Sistem X-LOCK
Tip produs	Polizor unghiular