



## Mașină de carotat, Tip: MAB455



### Date comandă

Numărul de comandă	076535 MAB455
GTIN	4250187506369
Clasa articolului	07E

### Descriere

#### Execuție:

- Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forței de prindere magnetică.
- Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.
- Cutie de viteze cu baie de ulei.

Mașină de centruit cu magnet robustă pentru toate tipurile de materiale. Cu sistem de prindere MK2, sistem de găurire cu înlocuire rapidă Keyless. Inclusiv carote Ø 14 / 18 / 22 mm, adâncime de tăiere 30 mm.

#### Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanț de siguranță, cârlig magnetic pentru așchii metalice, sistem de lubrifiere și instrument de operare.

#### Notă:

- Burghiile de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.
- Mașinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid și dispozitivele de prindere a țevii se pot livra la cerere.
- Mașinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.

### Descriere tehnică

Lățime	175 mm
Cursa de lucru	160 mm
Dimensiunile portsculei	19 mm Weldon
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	18 mm
Ø maxim carotare în oțel	40 mm
Interval de turație treapta 2	450 min <sup>-1</sup>
Putere absorbită	1150 W
Greutate	13 kg
Lățime talpă magnetică	168 mm
Înălțime	440 mm
Interval de turație treapta 1	250 min <sup>-1</sup>
Lungime talpă magnetică	84 mm
Lungime	295 mm
Denumirea producătorului	MAB455
Formă portsculă	CM2
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Valiză de transport
Tip produs	Mașină de carotat

## Accesorii

Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Set de carote HSS	118825

Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18