



Mașină de carotat, Tip: MABASIC200



Date comandă

| | |
|--------------------|-------------------|
| Numărul de comandă | 076535 MABASIC200 |
| GTIN | 4250187506604 |
| Clasa articolului | 07E |

Descriere

Execuție:

- Sistem integrat de lubrifiere interioară, indicator pentru monitorizarea forței de prindere magnetică.
- Recipient integrat cu ulei pentru tăiere, ghidaj complet în carcasă.
- Cutie de viteze cu baie de ulei.

Mașină de carotat cu talpă magnetică cu o viteză, pentru Ø de găurire de până la 32 mm. Cu portsculă Weldon 19 mm (3/4 inch).

Livrare:

Inclusiv cutie, suport pentru carote, pin ejector pentru carote, lanț de siguranță, sistem de lubrifiere și instrumente de operare.

Notă:

- Burghiile de carotat sunt prezentate de la Cod 118780 până la 118825.
- Mașinile de găurit cu avans automat, plăcile de prindere cu vid și dispozitivele de prindere a țevii se pot livra la cerere.
- Mașinile de găurit cu aer comprimat, cu standard ATEX se pot livra la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Greutate | 12 kg |
| Putere absorbită | 900 W |
| Lățime talpă magnetică | 168 mm |
| Ø maxim de găurire spiralată în oțel | 13 mm |
| Lungime | 260 mm |
| Turație maximă treapta 1 | 450 min ⁻¹ |
| Înălțime | 360 mm |
| Cursa de lucru | 160 mm |
| Denumirea producătorului | MABASIC200 |
| Ø maxim carotare în oțel | 32 mm |
| Lățime | 160 mm |
| Lungime talpă magnetică | 84 mm |
| Dimensiunile portsculei | 19 mm Weldon |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Ambalaj | Valiză de transport |
| Tip produs | Mașină de carotat |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 15 mm | 118780 15 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 22 mm | 118780 22 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 16 mm | 118780 16 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 20 mm | 118780 20 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 17 mm | 118780 17 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 18 mm | 118780 18 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 26 mm | 118780 26 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 21 mm | 118780 21 |
| Set de carote HSS | 118825 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 25 mm | 118780 25 |

| | |
|---|-----------|
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 14 mm | 118780 14 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 24 mm | 118780 24 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 23 mm | 118780 23 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 30 mm Ø DC 19 mm | 118780 19 |