

Garant
KNUX 160405L, Categorie: HB725

Date comandă

Numărul de comandă	251032 HB725
GTIN	4062406152116
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160405L HB725 Categorie: HB725

Sfărâmător de aşchii: UM

Sfărâmător de aşchii: 2,2 mm

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

 Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 250 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Sfărâmător de aşchii	UM
Aplicația principală	UNI
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 250 m/min
Categorie	HB725
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Sfârâmător de aşchii	2,2 mm
Strat de acoperire	PVD
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160405L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire