



Stereo microscop, Tip: EZ4W16



Date comandă

Numărul de comandă	491750 EZ4W16
GTIN	7630003590678
Clasa articolului	49B

Descriere

Execuție:

Microscop StereoZoom pentru imagini cu rezoluție mare, intens iluminate și clare. Mărimile butoanelor de reglaj adaptate la forma mâinii și sensibilitatea lor la reglare permit utilizarea de lungă durată fără senzația de oboseală. Distanța interpupilară se poate regla individual. Tastatură sensibilă tactilă, 3 metode de iluminare directă la alegere cu 5 LED-uri.

- **Cameră HD integrată 5 Megapixeli CMOS .**
- **Transfer de date fără fir prin WLAN cu ajutorul aplicației gratuite Leica AirLab (cerințe sistem: Android de la 4.1, iOS de la 7.0). Prin aplicația Leica AirLab poate fi setată camera, se pot face fotografiile și măsurători, pot fi comentate și trimise prin e-mail. În plus, fotografiile pot fi salvate în folderul de fotografii și conectate la rețelele sociale.**
- **Acces la cameră pentru mai mulți utilizatori concomitent.**
- **În plus, dispune de ieșire HDMI-, USB 2.0- și ethernet.**
- **Slot integrat pentru card SD.**

Leica EZ4W cu tub deschis și oculare înlocuibile. Prin ocularele 16x/15B pot fi înregistrate imagini cu o mărire de până la 56 de ori.

Livrare:

2 oculare 16x/15B.

Accesorii opționale:

Ocular 10x/20B.

Descriere tehnică

Lumină directă	3 metode la alegere: luminozitate maximă cu 5 LED-uri, lumină directă cu 3 LED-uri, lumină laterală plată cu 2 LED-uri
Distanță de lucru	100 mm
Sistem de iluminare cu LED	Încorporat, lumină directă și incidentă comutabilă independent sau combinat
Iluminat reglabil	da
Grosiment (× ori)	12 - 56
Unghi de observare	60 grad
Sistem optic	Stereomicroscop parfocal 10°
Greutate	6,3 kg
Zoom	4,4:1
Ø câmpului vizual	4,3 - 18,8 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Microscop stereo