

Set de scule de măsurare, Număr de scule: 7



Date comandă

Numărul de comandă	952070 7
GTIN	2050002004061
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952070: 1 buc.
GARANT Șubler digital Cod 412680 Ref. 150: 1 buc.
GARANT Micrometru de exterior Cod 420402 Ref. 0–25: 1 buc.
GARANT Echer de precizie Cod 450010 Ref. 150×100: 1 buc.
HOLEX Ac de trasat din carbură Cod 458800: 1 buc.
GARANT Riglă gradată din oțel Cod 461770 Ref. 300: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462210 Ref. 3: 1 buc.
WIHA Metru de tâmplărie, din plastic, Cod 466200 Ref. 2: 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime în G	16
Lățime	200 mm
Greutate	1,65 kg
Număr de scule	7
Adâncime	400 mm

Lățime în G	8
Execuție	cu instrument de măsurare
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×16
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Șubler digital IP54 cu ieșire de date Domeniu de măsurare 150 mm	412680 150
Riglă gradată din oțel, inoxidabilă Lungime 300 mm	461770 300
Echer de precizie călit, model platinoxidabil, precizie 00 Lungimea tijei 150X100 mm	450010 150X100
Ruletă cu vizor de inspecție Lungimea benzii 3 m	462210 3
Metru pliant din plastic Lungime 2 m	466200 2
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 952070	952001 952070
Micrometru de exterior Domeniu de măsurare 0-25 mm	420402 0-25
Ac de trasat drept din carbură Tip	458800