


Garant GRIDLINE

**Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 100/2****Date comandă**

Numărul de comandă	950320 100/2
GTIN	4062406216467
Clasa articolului	9GB

**Descriere****Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×20G.

**Adaptat pentru:**

Sertare 20×20G.

**Conținut:**

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 100

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 5 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 2G Cod 951721: 4 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 4G Cod 951741: 8 × Ref. 100

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	100 mm
Înălțime	75 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20

Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	20
Greutate	1,492 kg
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

## Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951570 100
Pereți despărțitori demontabili, lățime 5G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951751 100
Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951520 100
Pereți despărțitori demontabili, lățime 4G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951741 100
Pereți despărțitori demontabili, lățime 2G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951721 100