

Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 26×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 100/1**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 950370 100/1 |
| GTIN | 4062406152864 |
| Clasa articolului | 9GB |

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 26×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 26×20G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 100

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 4 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 5G Cod 951751: 11 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 6G Cod 951761: 2 × Ref. 100

Descriere tehnică

| | |
|---|--------|
| Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă | 650 mm |
| recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 20 |
| Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 500 mm |
| Înălțime | 75 mm |
| Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale | 100 mm |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 26×20 |

| | |
|---|----------------------------|
| recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G | 26 |
| Greutate | 1,413 kg |
| Caracteristici nume produs | 26x20G |
| Tip produs | Perete despărțitor sertare |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm | 951570 100 |
| Pereți despărțitori demontabili, lățime 6G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm | 951761 100 |
| Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm | 951520 100 |
| Pereți despărțitori demontabili, lățime 5G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm | 951751 100 |