


Garant GRIDLINE

**Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 36×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 100/2****Date comandă**

Numărul de comandă	950420 100/2
GTIN	4062406152703
Clasa articolului	9GB

**Descriere****Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×20G.

**Adaptat pentru:**

Sertare 36×20G.

**Conținut:**

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 100

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 3 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 8G Cod 951781: 4 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 10G Cod 951801: 2 × Ref. 100

**Descriere tehnică**

Înălțime	75 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	100 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×20
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	36

Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	900 mm
Greutate	1,198 kg
Caracteristici nume produs	36x20G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

## Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951570 100
Pereți despărțitori demontabili, lățime 10G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951801 100
Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951520 100
Pereți despărțitori demontabili, lățime 8G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951781 100