


Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 36×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 75/1**Date comandă**

Numărul de comandă	950420 75/1
GTIN	4062406152673
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 36×20G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 75

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 5 × Ref. 75

Perete despărțitor demontabil 6G Cod 951761: 12 × Ref. 75

Descriere tehnică

Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	900 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×20
Înălțime	50 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	20
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	36
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	75 mm

Greutate	1,135 kg
Caracteristici nume produs	36x20G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951570 75
Pereți despărțitori demontabili, lățime 6G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951761 75
Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951520 75