


**Set de chei combinate, Număr de scule: 20****Date comandă**

Numărul de comandă	952505 20
GTIN	4062406153069
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloură. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952505: 1 buc.

HOLEX Cheie combinată Cod 613950 Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Număr de scule	20
Adâncime	500 mm
Lățime în G	10
Adâncime în G	20
Lățime	250 mm
Execuție	cu cheie de șuruburi (chei inelare și chei fixe)
Greutate	2,587 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm

Gradul de umplere al unui sertar în G	10×20
Cea mai mică înălțime frontală recomandată a sertarelor	100 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 952505	952001 952505
Cheie inelară Deschiderea cheii 22 mm	613950 22
Cheie inelară Deschiderea cheii 24 mm	613950 24
Cheie inelară Deschiderea cheii 9 mm	613950 9
Cheie inelară Deschiderea cheii 11 mm	613950 11
Cheie inelară Deschiderea cheii 6 mm	613950 6
Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613950 5,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 12 mm	613950 12
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613950 18
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613950 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 27 mm	613950 27
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613950 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 15 mm	613950 15
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613950 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613950 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 20 mm	613950 20
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613950 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 14 mm	613950 14
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613950 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 21 mm	613950 21
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613950 8