

Garant GRIDLINE

**Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 20×24G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 100/1****Date comandă**

Numărul de comandă	950470 100/1
GTIN	4062406153175
Clasa articolului	9GB

**Descriere****Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×24G.

**Adaptat pentru:**

Sertare 20×24G.

**Conținut:**

Set de bare de margine Cod 951580: 1 × Ref. 100

Bare despărțitoare cu fante Cod 951530: 4 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 4G Cod 951741: 10 × Ref. 100

**Descriere tehnică**

Înălțime	75 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	24
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	600 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	100 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×24

Greutate	1,54 kg
Caracteristici nume produs	20x24G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

## Accesorii

Bare perforate de separare, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951530 100
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951580 100
Pereți despărțitori demontabili, lățime 4G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951741 100