

Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 26×24G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 100/2**Date comandă**

Numărul de comandă	950520 100/2
GTIN	4062406153373
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 26×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 26×24G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951580: 1 × Ref. 100

Bare despărțitoare cu fante Cod 951530: 4 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 5G Cod 951751: 8 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 6G Cod 951761: 2 × Ref. 100

Descriere tehnică

Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	100 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	24
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	650 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	26
Înălțime	75 mm

Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	600 mm
Greutate	1,598 kg
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951580 100
Pereți despărțitori demontabili, lățime 6G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951761 100
Pereți despărțitori demontabili, lățime 5G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951751 100
Bare perforate de separare, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951530 100