

**Polizor drept Acumulator, Tip: GGS18V23****Date comandă**

Numărul de comandă	077263 GGS18V23
GTIN	3165140945721
Clasa articolului	03C

**Descriere****Execuție:**

**Polizor drept cu acumulator**, cu motor fără perii robust și cu capacitate mare.

- **cu gât lung și cu capacitatea de performanță a unui aparat cu cablu (corespunzător a 1.000 watt).**

**Electronic Motor Protection (EMP)** protejează motorul împotriva suprasolicitării și asigură o durată mare de viață.

- **Formă compactă și greutate redusă pentru o manevrare confortabilă.**
- **Electronic Cell Protection (ECP), de la Bosch, protejează acumulatorul împotriva supraîncărcării, supraîncălzirii și a descărcării complete.**

**Livrare:**

**Fără acumulator, fără încărcător.** Inclusiv bușă elastică 6 mm, 2 chei fixe cu deschidere 13 și 19, L-BOXX.

**Descriere tehnică**

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Preselectare electronică a turației	nu
Ø maxim al bușei elastice	8 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Vibrație maximă conform EN	3,5 m/s <sup>2</sup>
Greutate	1,8 kg

Interval de turație	22000 min <sup>-1</sup>
Denumirea producătorului	GG518 V-23 LC
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumuloare incluse	0
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Polizor drept

## Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073853 B18
Încărcător de acumulatori Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Set de pornire 18 V / 6,3 Ah click & goEneRacer Denumirea producătorului B1863	P07341 B1863
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073851 B18
Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator B18 V	073854 B18
Încărcător de acumulatori Tip 1880CV	073866 1880CV