


Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 36×24G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 125/3**Date comandă**

Numărul de comandă	950570 125/3
GTIN	4062406153656
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 36×24G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951580: 1 × Ref. 125

Bare despărțitoare cu fante Cod 951530: 4 × Ref. 125

Perete despărțitor demontabil 4G Cod 951741: 2 × Ref. 125

Perete despărțitor demontabil 8G Cod 951781: 6 × Ref. 125

Descriere tehnică

Înălțime	100 mm
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	900 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	36
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	24
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	600 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24

Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	125 mm
Greutate	2,022 kg
Caracteristici nume produs	36x24G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951580 125
Pereți despărțitori demontabili, lățime 8G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951781 125
Bare perforate de separare, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951530 125
Pereți despărțitori demontabili, lățime 4G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951741 125