


Garant GRIDLINE

**Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 36×24G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 75/3****Date comandă**

Numărul de comandă	950570 75/3
GTIN	4062406153557
Clasa articolului	9GB

**Descriere****Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×24G.

**Adaptat pentru:**

Sertare 36×24G.

**Conținut:**

Set de bare de margine Cod 951580: 1 × Ref. 75

Bare despărțitoare cu fante Cod 951530: 4 × Ref. 75

Perete despărțitor demontabil 4G Cod 951741: 2 × Ref. 75

Perete despărțitor demontabil 8G Cod 951781: 6 × Ref. 75

**Descriere tehnică**

recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	24
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	900 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	75 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	600 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	36

Înălțime	50 mm
Greutate	0,87 kg
Caracteristici nume produs	36x24G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

## Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951580 75
Pereți despărțitori demontabili, lățime 8G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951781 75
Pereți despărțitori demontabili, lățime 4G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951741 75
Bare perforate de separare, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951530 75