

**HOLEX****Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică, DIN 702-4, Ø exterior A: 125mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	312906 125
GTIN	4062406154516
Clasa articolului	32W

## Descriere

### Execuție:

- **Universal de strung acționat manual cu coroană plană spirală, cu strângere centrică.**
- **Corp din fontă sau oțel.**
- **Coroană plană spirală, plan forjată în matrită, echilibrată și călită.**
- **Flancurile flanșei plane spirale și a bacurilor sunt rectificat.**
- **Precizie ridicată a concentricității, mai precisă decât conform DIN 6386.**

### Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Universalul se fixează cu șuruburi pe partea posterioară. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

### Standard:

**DIN 702-4.**

### Livrare:

Inclusiv: 1 set = 3 bacuri tari de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 3 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

### Accesorii opționale:

**Bacuri de schimb și de completare** Cod 312971 – 312986.

## Descriere tehnică

Adâncime de centrare C	4 mm
Ø exterior A	125 mm
Greutate	5 kg
Gaură E	32 mm
Ø de centrare B	95 mm
Turație maximă	4000 min <sup>-1</sup>
Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	76 mm
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	56 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Fontă
Cod de culoare pentru accesorii	Universal HOLEX cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

## Accesorii

Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15
Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 125	312976 125
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 125	312971 125
Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 125	312980 125
Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 125	312981 125
Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 125	312986 125