

HOLEX**Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică, DIN 702-4, Ø exterior A: 80mm**

Date comandă

Numărul de comandă	312906 80
GTIN	4062406153885
Clasa articolului	32W

Descriere

Execuție:

- **Universal de strung acționat manual cu coroană plană spirală, cu strângere centrică.**
- **Corp din fontă sau oțel.**
- **Coroană plană spirală, plan forjată în matrită, echilibrată și călită.**
- **Flancurile flanșei plane spirale și a bacurilor sunt rectificat.**
- **Precizie ridicată a concentricității, mai precisă decât conform DIN 6386.**

Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Universalul se fixează cu șuruburi pe partea posterioară. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

Inclusiv: 1 set = 3 bacuri tari de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 3 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare Cod 312971 – 312986.

Descriere tehnică

Ø exterior A	80 mm
Adâncime de centrare C	3 mm
Înălțime cu bacuri H ₂	57 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	44 mm
Turație maximă	5000 min ⁻¹
Ø de centrare B	56 mm
Greutate	1,5 kg
Gaură E	16 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Fontă
Cod de culoare pentru accesorii	Universal HOLEX cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 80	312971 80
Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 80	312986 80
Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15