

**HOLEX****Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică, DIN 702-4, Ø exterior A: 315mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	312911 315
GTIN	4062406154639
Clasa articolului	32W

## Descriere

### Execuție:

- **Universal de strung acționat manual cu coroană plană spirală, cu strângere centrică.**
- **Corp din fontă sau oțel.**
- **Coroană plană spirală, plan forjată în matriță, echilibrată și călită.**
- **Flancurile flanșei plane spirale și a bacurilor sunt rectificat.**
- **Precizie ridicată a concentricității, mai precisă decât conform DIN 6386.**

### Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Universalul se fixează cu șuruburi pe partea posterioară. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

### Standard:

**DIN 702-4.**

### Livrare:

Inclusiv: 1 set = 3 bacuri tari de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 3 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

### Accesorii opționale:

**Bacuri de schimb și de completare** Cod 312971 – 312986.

## Descriere tehnică

Ø exterior A	315 mm
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	97,2 mm
Turație maximă	2800 min <sup>-1</sup>
Greutate	50 kg
Adâncime de centrare C	5 mm
Gaură E	103 mm
Ø de centrare B	260 mm
Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	140,2 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal HOLEX cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

## Accesorii

Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 315	312976 315
Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 315	312981 315
Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15
Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 315	312971 315
Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 315	312986 315