

HOLEX**Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică, DIN 702-4, Ø exterior A: 250mm**

Date comandă

Numărul de comandă	312911 250
GTIN	4062406154622
Clasa articolului	32W

Descriere

Execuție:

- **Universal de strung acționat manual cu coroană plană spirală, cu strângere centrică.**
- **Corp din fontă sau oțel.**
- **Coroană plană spirală, plan forjată în matrită, echilibrată și călită.**
- **Flancurile flanșei plane spirale și a bacurilor sunt rectificat.**
- **Precizie ridicată a concentricității, mai precisă decât conform DIN 6386.**

Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Universalul se fixează cu șuruburi pe partea posterioară. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

Inclusiv: 1 set = 3 bacuri tari de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 3 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare Cod 312971 – 312986.

Descriere tehnică

Gaură E	76 mm
Înălțime cu bacuri H ₂	123 mm
Ø exterior A	250 mm
Greutate	29 kg
Turație maximă	3500 min ⁻¹
Ø de centrare B	200 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	89 mm
Adâncime de centrare C	5 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal HOLEX cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 250	312976 250
Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 250	312981 250
Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 250	312971 250
Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 250	312986 250