

HOLEX

Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 55029, Ø exterior A / Con: 250/6 mm



Date comandă

Numărul de comandă	312926 250/6
GTIN	4062406154707
Clasa articolului	32W

Descriere

Execuție:

- Universal de strung acționat manual cu flanșă plană spirală, cu strângere centrică.
- Corp din fontă sau oțel.
- Flanșa plană spiralată, plan forjată în matriță, echilibrată și călită.
- Flancurile flanșei plane spirale și a bacurilor sunt rectificat.
- Precizie ridicată a concentricității, mai precisă decât conform DIN 6386.

Aplicație:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Pentru cap de arbore conform DIN 55029 cu șuruburi prizoniere Camlock.

Standard:

DIN 55027 und DIN 55029.

Livrare:

Inclusiv: 1 set = 3 bacuri tari de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 3 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare vezi Cod 312971 – 312991.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal HOLEX cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 76 mm

Înălțime fără bacuri H₁: 89 mm

Înălțime cu bacuri H₂: 123 mm

Greutate: 32 kg

Turație maximă: 3500 min⁻¹

Descriere tehnică

Turație maximă	3500 min ⁻¹
Gaură E	76 mm
Greutate	32 kg
Ø exterior A	250 mm
Înălțime cu bacuri H ₂	123 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	89 mm
Mărimea conului	6
Standard	DIN 55029
Cod de culoare pentru accesorii	Universal HOLEX cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15