

**Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 160/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	312931 160/5
GTIN	4062406154783
Clasa articolului	32W

Descriere**Execuție:**

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din fontă sau oțel.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Pentru cap de arbore conform DIN 55027 cu **șuruburi prizoniere și piulițe cu guler.**

Standard:

DIN 702-3.

Livrare:

Inclusiv: 1 set = 3 bacuri tari de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 3 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare Cod 312971 – 312986.

Descriere tehnică

Înălțime cu bacuri H ₂	100 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	68 mm
Ø exterior A	160 mm
Greutate	9 kg
Gaură E	42 mm
Turație maximă	4600 min ⁻¹
Mărimea conului	5
Ø de centrare B	82,5 mm
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal HOLEX cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15