

**Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 250/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	312931 250/6
GTIN	4062406154820
Clasa articolului	32W

**Descriere****Execuție:**

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din fontă sau oțel.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.**
- **Concentricitate ridicată.**

**Aplicație:**

**Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.**

Pentru cap de arbore conform DIN 55027 cu **șuruburi prizoniere și piulițe cu guler.**

**Standard:**

**DIN 702-3.**

**Livrare:**

Inclusiv: 1 set = 3 bacuri tari de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 3 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

**Accesorii opționale:**

**Bacuri de schimb și de completare** Cod 312971 – 312986.

## Descriere tehnică

Greutate	32 kg
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	89 mm
Gaură E	76 mm
Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	123 mm
Turație maximă	3500 min <sup>-1</sup>
Ø exterior A	250 mm
Mărimea conului	6
Ø de centrare B	106,4 mm
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal HOLEX cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

## Accesorii

Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15