

Set de scule de măsurare, Număr de scule: 6



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 952073 6 |
| GTIN | 2050002004078 |
| Clasa articolului | 91A |

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952073: 1 buc.
GARANT Șubler digital Cod 412680 Ref. 150: 1 buc.
GARANT Micrometru de exterior Cod 420402 Ref. 0–25: 1 buc.
GARANT Echer de precizie Cod 450010 Ref. 150×100: 1 buc.
HOLEX Raportor Cod 453000 Ref. 120×150: 1 buc.
GARANT Riglă pentru atelier Cod 461170 Ref. 400: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462210 Ref. 3: 1 buc.

Descriere tehnică

| | |
|----------------|----------|
| Lățime | 200 mm |
| Adâncime în G | 20 |
| Greutate | 1,833 kg |
| Număr de scule | 6 |
| Adâncime | 500 mm |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Lățime în G | 8 |
| Execuție | cu instrument de măsurare |
| Consistența spumei dure LD45, grosime | 30 mm |
| Gradul de umplere al unui sertar în G | 8×20 |
| Tip produs | Suport de spumă dură |

Accesorii

| | |
|---|----------------|
| Șubler digital IP54 cu ieșire de date Domeniu de măsurare 150 mm | 412680 150 |
| Echer de precizie călit, model platinoxidabil, precizie 00 Lungimea tijei 150X100 mm | 450010 150X100 |
| Raportor cu sector gradat decupat Ø sector gradat×lungimea tijei 120X150 mm | 453000 120X150 |
| Micrometru de exterior Domeniu de măsurare 0-25 mm | 420402 0-25 |
| Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 952073 | 952001 952073 |
| Riglă de atelier cu gradații pe ambele părți Lungime 400 mm | 461170 400 |
| Ruletă cu vizor de inspecție Lungimea benzii 3 m | 462210 3 |