



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 32/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	221950 32/5
GTIN	4960664741335
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Lungime activă L_1	70 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Ø cozii D_5 h6	32 mm
Lungimea totală L_{ges}	150 mm
Ø tăișului D_c	32 mm
Număr de dinți Z	5
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	62 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	57 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,74 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	23,3 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------